


KRISTALLKLARE & VIELSEITIGE FOLIEN FÜR AUFMERKSAMKEITSSTARKE SPEISENPRÄSENTATIONEN

Kristallklare Duniform®-Folien sorgen für appetitliche Speisenpräsentationen, die Ihren Kunden das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen und nicht selten zu Impulskäufen anregen. Mit ihnen lassen sich Schalen einfach & sicher hygienisch und auslaufsicher versiegeln. Sie haben die Wahl zwischen PP-, PET- und Universal-Folien, die sich zudem in Ihrem Design individualisieren lassen und so für Wiedererkennungswert sorgen können.



GENUSSVOLLE
PRÄSENTATION AM POINT
OF SALE FÜR MAXIMALE
VERKAUFSWIRKUNG



SICHER & HYGIENISCH
VERSIEGELT, LEICHT
ZU ÖFFNEN

IN IHREM DESIGN
INDIVIDUALISIERTE
FOLIEN



„Individualisierung ist in aller Munde und in der heutigen globalisierten Welt einer der Mega-Trends dieser Zeit. Folien in Ihrem persönlichen Design bieten eine einfache, kosteneffiziente Möglichkeit, dem Wunsch nach Individualität nachzukommen und Ihre Marke zu präsentieren. Unser Werbedruck-Team unterstützt Sie gerne dabei.“

SIEGELFOLIE FÜR MENÜ FIBRE TRAYS (ZELLULOSE)



Nr.	Artikel	Gartemp. max. °C	Siegeltemp.	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 22	DF 32	DF 36	DF 44	DF 46	Stärke µm	Größe mm x m	Stck./Kart.
1	196585	220 (60min)	110-140°C	•	•	•	•	-	-	-	-	30	185x400	1
2	196586	220 (60min)	110-140°C	-	-	•	-	•	-	-	-	30	272x400	1

PP-SIEGELFOLIE FÜR PP-SCHALEN



Nr.	Artikel	Gartemp. max. °C	Siegeltemp.	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 22	DF 32	DF 36	DF 44	DF 46	Stärke µm	Größe mm x m	Rolle Ø mm	Stck./Kart.
1	147974	100 (30min)	150 – 180°C	•	•	•	•	-	-	-	-	60	154x250	174	1
2	147975	100 (30min)	150 – 180°C	•	•	•	•	-	-	-	-	60	172x250	174	1
3	147910	100 (30min)	150 – 180°C	•	•	•	•	-	-	-	-	60	185x250	174	1
4	108078	100 (30min)	150 – 180°C	-	-	•*	•	•	-	-	-	60	230x500	227	1
5	107074	100 (30min)	150 – 180°C	-	-	•*	-	•	-	-	-	60	272x500	227	1
6	107075	100 (30min)	150 – 180°C	-	-	-	-	•	•	•	•	60	340x500	227	1
7	107073	100 (30min)	150 – 180°C	-	-	-	-	•	•	•	•	60	380x500	227	1
8	191010	100 (30min)	150 – 180°C	-	-	-	-	•	•	•	•	60	390x500	227	1
9	151548	100 (30min)	150 – 180°C	-	-	-	-	-	-	•	•	60	415x500	227	1
10	182539	100°C (30min)	150 – 180°C	-	-	-	-	-	-	•	•	60	430x250	174	1

* Nur mit Nagelwalze verwenden

PET-SIEGELFOLIE FÜR CPET- & APET-SCHALEN



Nr.	Artikel	Gartemp. max. °C	Siegeltemp.	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 22	DF 32	DF 36	DF 44	DF 46	Stärke µm	Größe mm x m	Rolle Ø mm	Stck./Kart.
1	162792	210 (30min)	160 – 250°C	-	-	-	•	-	-	-	-	40	115x400	175	1
2	162800	210 (30min)	160 – 250°C	-	-	-	•	-	-	-	-	40	185x400	175	1
3	162801	210 (30min)	160 – 250°C	-	-	-	•	•	-	-	-	40	240x400	175	1
4	162802	210 (30min)	160 – 250°C	-	-	-	-	•	-	-	-	40	272x400	175	1
5	162804	210 (30min)	160 – 250°C	-	-	-	-	•	•	•	•	40	340x400	175	1
6	162805	210 (30min)	160 – 250°C	-	-	-	-	•	•	•	•	40	380x400	175	1
7	162806	210 (30min)	160 – 250°C	-	-	-	-	•	•	•	•	40	390x400	175	1
8	162807	210 (30min)	160 – 250°C	-	-	-	-	-	-	•	•	40	410x400	175	1
9	162808	210 (30min)	160 – 250°C	-	-	-	-	-	-	•	•	40	446x400	175	1

UNIVERSALSIEGELFOLIE FÜR PP- / PET-SCHALEN



Nr.	Artikel	Gartemp. max. °C	Siegeltemp.	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 22	DF 32	DF 36	DF 44	DF 46	Stärke µm	Größe mm x m	Rolle Ø mm	Stck./Kart.
1	159847	180 (30min)	140 – 210°C	•	•	-	-	-	-	-	-	42	154x400	177	1
2	174553	180 (30min)	140 – 210°C	•	•	•	-	-	-	-	-	42	172x400	177	1
3	159848	180 (30min)	140 – 210°C	•	•	•	-	-	-	-	-	42	185x400	177	1
4	159849	180 (30min)	140 – 210°C	-	-	•	-	-	-	-	-	42	230x400	177	1
5	159850	180 (30min)	140 – 210°C	-	-	•	-	-	-	-	-	42	272x400	177	1
6	159851	180 (30min)	140 – 210°C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	340x400	177	1
7	159843	180 (30min)	140 – 210°C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	380x400	177	1
8	159844	180 (30min)	140 – 210°C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	390x400	177	1
9	159845	180 (30min)	140 – 210°C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	415x400	177	1
10	159846	180 (30min)	140 – 210°C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	445x400	177	1